


SK700-II[®] 尿素加注 撬装机

即插即用的解决方案

- > 解决方案包括：加注机、专用潜泵、地上储罐及统一的后台系统（可同时针对尿素加注机及加油机）
- > 可选单加注点（单面）或双加注点（双面）
- > 地上储罐可选：4000升 / 5000升 / 7500升 / 10000升
- > 质量流量计



产品说明

吉尔巴克维德路特提供的SK700-II尿素加注撬装方案可提供不同规格的储罐以满足各类尿素加注需求。同时，即插即用的解决方案可以帮助您迅速应对快速增长的尿素加注市场。我们将以全球一贯的先进技术及优异品质提供可靠的设备及解决方案，使您后顾之忧。

技术规格和标准选项	
地上罐规格	4000升(长2860mmX宽 1170mmX高 2320mm) 5000升(长3370mmX宽1530mmX高2317mm) 7500升(长4600mmX宽 1530mmX高 2317mm) 10000升(长5820mmX宽1530mmX高2317mm)
厢式外罩	绝缘复合材料 颜色：标准纯白
罐	单层罐 聚乙烯 安装在储罐内
泵	标准工业潜泵：1000瓦 可选：1200瓦
防冻加热装置	1000瓦 / 4000升 或 5000升 2000瓦 / 7500升 或 10000升
注入点	单独隔离空间（在箱体内部） 干式快速接头
液面指示器	4-20 mA（包括显示器）
电源	1*230VAC 16A 3*2.5mm 非危险区
选项	
溢液保护	防止注入尿素溶液时溢出
声音报警及重置	当罐内尿素溶液抵于某一高度，即会报警提醒需加入尿素溶液
可调内部框架	可调节的框架动脚地面不水平情况下的简单解决(仅适用于4000升或5000升)
独立泵开关	关闭储罐内泵，加热器继续工作
泄漏检测	在槽和外罩之间放置探测装置，当检测出泄漏即声音报警
其它选配	低液面报警（带LED显示）、蒸发气体疏散、通风等

